

Garant**Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Kiinnityskierre M	M10
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Terän Ø D _c	20 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuskulma α _{max}	5,23 astetta

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,5 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	16,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9