

Garant
Upotusjyrsin 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Varren Ø D _s h6	16 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α _{max}	12,4 mm
Porrastuskulma α _{max}	6,9 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,5 mm

Ø D ₃	14 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801