

Garant

TKM-pitimet, mukautettavat, jyrsinpään Ø:lle D: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212000 10
GTIN	4045197659217
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Varsi hiottu koko pituudeltaan h₆:ssa – yksilölliseen katkaisuun ja vapauttamiseen.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Varsi voidaan vapauttaa mitaan $\varnothing d_{1\text{min}}$ asti.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Varren $\varnothing D_s$ h ₆	12 mm
pienin vapautettava ulko- $\varnothing d_1$	9,8 mm
Hyötypituus L_1	20 mm
Suositteltu kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	TopCut
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

