

**VCGX 1103005, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261381 SP4019
GTIN	5660058
Tuoteluokka	28D

**Kuvaus**

VCGX 1103005 SP4019 Laji: SP4019  
lastunmurtaja: 62  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,15 - 3 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 440 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	62
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	Sisäsorvauspidin
ISO-koodi-kääntöterä	VCGX 1103005
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali