

Garant
Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 20mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212105 20 |
| GTIN | 4045197192516 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------|
| Terän Ø D _c | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | RD..1003 |
| Ø D ₃ | 10 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 115 mm |
| Varren Ø D _s h6 | 20 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 60 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 38 mm |

| | |
|--|-----------------|
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 30 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 5,37 astetta |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 7,45 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 2 mm |
| Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta |
| varren malli | weldonvarsi |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Terien jako | epätasainen |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219804 |