

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 15Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212090 15L
GTIN	4045197192394
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	8 mm
Ulkoneman pituus L ₁	26 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Terän Ø D _c	15 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	135 mm
Pituus Ø d ₁	80 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Porrastuskulma α_{\max}	4,51 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	6,23 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Asetuskulma κ	15 - 28 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2