

**Garant****Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak., HB7010, Kierreluku/ tuuma: 19****Tilastiedot**

Tilausnumero	270820 19
GTIN	4045197370709
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Malli:**

- Paras lastuamissärmän kestävyys, vahvan ja negatiivisen kääntöterän ansiosta.
- Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
- Paras toistotarkkuus tarkkuussintrauksen ja -hionnan ansiosta.
- Yhteensopiva seuraavien muiden valmistajien teräkköjen kanssa:

**Koko 9,3** (L), 2 terää: 5 mm (IC).

**Täysprofiiliterä 55°** standardin B.S.84 mukaisille sisäkierteille: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, toleranssiluokka Medium Class A. Sisä-Ø lastutaan mukana.

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	19
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili

Laji	HB7010
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSP-LH
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	G-LH
Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	2,42 mm
Teräkoko L	9,3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		

märkä enintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin