

Garant
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, weldonvarsi, Ø D: 16Lmm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212090 16L
GTIN	4045197192400
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

RD..07 – $a_{p\ max} = 1,5\ mm$.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	135 mm
Ulkoneman pituus L_1	26 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	9 mm
Pituus $\varnothing d_1$	80 mm
Varren $\varnothing D_5\ h6$	20 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 0702
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,89 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	7,23 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Asetuskulma κ	15 - 28 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219803
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP