

Garant**VCGT 110301 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: TWF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265872 TWF
GTIN	4045197452801
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD – monikiteinen timantti, hienorae. Siloitus, vähäinen leikkuupaine terävän terän ansiosta.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: TWF

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,

lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla: 400 - 900 m/min

Tekninen kuvaus

lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla	400 - 900 m/min
Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamissärmän malli	TWF

lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	PKD
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 110301 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	PKD
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä