

**CCGT 060204, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260073 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

Kuvaus

CCGT 060204 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 62

Lastuamissyvyys a_p : 0,15 - 3 mmSyöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	62
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä