

Garant**CCGT 120404 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: TWF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265827 TWF
GTIN	4045197449009
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:****PKD** – monikiteinen timantti, hienoraie. Siloitus, vähäinen leikkuupaine terävän terän ansiosta.**Käyttö:**

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: TWF

Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 1 mmSyöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 400 - 3500 m/minlastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla: 400 - 900 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1 mm

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissärmän malli	TWF
lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si	400 - 3500 m/min
lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla	400 - 900 m/min
Laji	PKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	PKD
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 120404 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	PKD
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä