

Garant**Sorvauskääntöterä CC.T 060204, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260142 HB725 |
| GTIN | 4045197685537 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| lastunmurtaja | UM |
| Syöttö f | 0,05 - 0,5 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | UNI |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 250 m/min |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 4 mm |
| Laji | HB725 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |