

Garant**CCGT 09T304 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: TWF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265817 TWF
GTIN	4045197448958
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD – monikiteinen timantti, hienoraie. Siloitus, vähäinen leikkuupaine terävän terän ansiosta.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: TWF

Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 1 mm

Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,

lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla: 400 - 900 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1 mm
Koneistusehto	jatkuva

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	TWF
lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla	400 - 900 m/min
lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Laji	PKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	PKD
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T304 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	PKD
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä