

Koostumus	A60S-BF
Paksuudelle	3 - 5 mm
Muodon kuvaus	suorat
Laikan leveys	1 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	Säde astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Muuri
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		

Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu