

**Sorvauskääntöterä VNMG 160408, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,75 - 3 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,7 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 360 m/min
lastunmurtaja	STD
Laji	CA4515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä