

**Sorvauskääntöterä DNMG 150612 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 CA4515
GTIN	4960664600656
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	K
Syöttö f	0,05 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	STD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 360 m/min
Laji	CA4515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä