

**WNMG 060404, Laji: SP0819****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252082 SP0819
GTIN	2050001938732
Tuoteluokka	28A

**Kuvaus**

WNMG 060404 SP0819 Laji: SP0819

lastunmurtaja: 4E

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 120 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 150 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	S
lastunmurtaja	4E
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,5 mm
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	150 - 320 m/min
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 120 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Laji	SP0819
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä