Hydraulikiristysistukka Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-ØD1: 32mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	307504 32
GTIN	4067263108320
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:
- **Ohut muotoilu (4,5° - muoto, sama kuin kutistemuoto standardin DIN 69882-8 mukaisesti)**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**
- **Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.**
- **Kavennusholkkien käyttö mahdollista.**
- **Kestää jopa 120 °C:n lämpötilaa 4 tunnin ajan.**
- **Jopa 10× enemmän puristustoimintoja kuin vakiomallisessa hydraulisessa kiristysistukassa.**
- **Kiinnitysruuvin erittäin pieni kiristysmomentti – helppo käsitellä.**
- **Patentoitu uusi hydraulinen laajennusjärjestelmä – luotettava ja kestävä ensiluokkainen samankeskisyys.**

Etu:

Samat ominaisuudet kuin kutisteistukassa:
- **Tarkkuus**
- **Erittäin ohut, identtinen häiriösärmä**

Edut kutisteistukkaan verrattuna:
- **Parempi vaimennus**
- **Helpompi käsiteltävyys**
- **Joustavuus (kutisteholkeilla)**
- **Kutistuslaitetta ei tarvita (kustannukset, energiankulutus)**

Käyttö:

Erityisesti työkalu- ja muottivalmistuksessa ja paikoissa, joissa tarvitaan vähemmän häiriösärmiä.
Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.
Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.
Erikoistarvike:
Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukat nro 302140; 302135 302145 302147, kustakin koko 12 ja nro 302150; 302155; 302160; 302165 kustakin koko 20.

Tekninen kuvaus

∅ D_2	44 mm
Kiinnitys-∅ D_1	32 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-∅ D	52,5 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min^{-1}
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Jäähdytinkanavan reikä	ei
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka