



Kierteitysistukka, tyyppi DSPL, varrella, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	334510 12
GTIN	2050001921062
Tuoteluokka	35B

Kuvaus

Malli:

- Kaksoiskiinnitys tapahtuu kolmella kiinnitysleualla, joilla kierretapin varsi keskitetään sekä neljällä leualla, joilla kierretapin nelikulma kiinnitetään.
- Turvakytkin estää oikein säädettyinä työkalun murtumisen. Pohjareikäkierteet voidaan leikata pohjaan asti.
- Uivuus tasaa suuntausvirheitä koneen karan ja työkappaleen välillä.
- Joustava pituudentasaus vaikuttaa työnnössä ja vedossa. Pituudentasaus estää sen, että käsi- tai koneellisessa syötössä kierre leikkautuisi virheellisesti.

Käyttö:

Sisäkierteiden leikkuuseen kiertosuuntaa vaihtavissa porakoneissa ja revolverisorveissa. Käytettävissä pysty- ja vaakasuoraan oikeakätiselle kierteelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Vaihtoehto ilman pituuden tasoitusta saatavana pyynnöstä. **Koot 30 ja 42** (= MK 4 tai 5 metriselle kierteelle M14– M30 tai M18– M42)**tilauksesta.**

Tekninen kuvaus

Varren Ø-alue	2,5 - 10 mm
Kotelon Ø	58 mm
Whitworth-putkikierteille	R1/8
Akselinsuuntainen liike	1 mm
Kiinnitysalueen nelikulma	0 - 8 mm
Whitworth-kierteille	G1/8 – 1/2
Kierteitysalue	M3 – 12
Vedon pituudentasaus	20 mm
Morsekartio MK	2
Työnnön pituudentasaus	10 mm
Pituus mitattuna konekarasta	135 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysisukka