

Garant**DC.T 11T302, Laji: CU7010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 11T302 CU7010 Laji: CU7010
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	80 - 140 m/min
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Oheiskäyttö	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	CU7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä