

**DCGX 0702005, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Tuoteluokka	28D

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	62
Nirkon säde	0,05 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGX 0702005
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä