

 kurtz ersa

Juottolaite, Valmistajamerkintä: ANA60



Tilaustiedot

Tilausnumero	082300 ANA60
GTIN	
Tuoteluokka	04C

Kuvaus

Malli:

Juotosasemat, joissa lämpötilan säätö, keraaminen PTC-kuumennuselementti ja sisältä lämpiävät Ersadur-kestojuotokärjet (tarkka lämpötilan tunnistus). **Perusmalli** – erinomainen hinta-laatusuhde.

Käyttö:

Kaikkiin sähkötekniikan ja elektroniikan juotostöihin.

Tekninen kuvaus

Kuumennusteho	190 W
Kuumennusaika tasolle 280 °C	noin 60 s
Kolvin paino ilman johtoa	60 g
Kuumennusteho	60 W
Valmistajamerkintä	ANA60
Juotokärjen lämpötilan säätöalue	150 - 450 °C
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Juottolaite

Tarvikkeet

Juotinkärki Valmistajamerkintä 832EDLF	082400 832EDLF
Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1 mm	082365 1
Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen	082355
Juotinkärki Valmistajamerkintä 832SDLF	082400 832SDLF
Juotosrasva, 20 g	082370
Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1,5 mm	082365 1,5
Juotinkärki Valmistajamerkintä 832CDLF	082400 832CDLF