

**DCGX 11T3005, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Tuoteluokka	28D

Kuvaus

DCGX 11T3005 SP4019 Laji: SP4019
lastunmurtaja: 62
Lastuamissyvyys a_p : 0,15 - 3 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	62
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	SP4019
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DCGX 11T3005
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali