

Garant**Kiinnityspultit Muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308600 50
GTIN	4045197150912
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Työkalunpidin vedetään karan kiinnitystarttuimen kiinnityspultin kautta tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on eri malleja. Ne muodostavat tärkeän linkin koneen ja työkalun välille. Kiinnityspulttien tarkkuudelle, lujuudelle ja luotettavuudelle asetetut vaatimukset ovat suuria.

Käyttö:

- **Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

Tekninen kuvaus

Kulma A	15 astetta
Sopii ISO-varteen	50
Laipan Ø D	36 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioidelle	SK 50
Kokonaispituus L	74 mm
L ₁	34 mm
kierre M	M24

Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Pään Ø D ₁	28 mm
Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50