


**Jyrsinkääntöterä SOMT.....ER-FL suuren syötön jyrsimille PR1810****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222091 10
GTIN	4960664026883
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.

Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Huomautus:

Ohjelaastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,5 – 2 mm
Kääntöterienkoko	10
Tyyppi	GG
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Nirkon säde	2 mm

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT100420-ER-FL
Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		