



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	320675 3
GTIN	5907412202754
Tuoteluokka	36C

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli, ei vaadi huoltoa.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Käytetään sorveissa rouhintaan ja hienosorvaukseen.

Rungon Ø D: 50 mm

Kokonaispituus L: 151 mm

Hyötypituus B: 70 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 22 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 27,5 mm

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	400 kg
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Morsekartio	MK3
Rungon Ø D	50 mm

Hyötypituus B	70 mm
suurin kärjen Ø 60° A	22 mm
Enimmäiskierrosluku	6300 min ⁻¹
Kärjen pituus C	27,5 mm
Kokonaispituus L	151 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki