



Kitkapora vakio (kauluksella), Kierrekoolle M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	082730 M5
GTIN	2050001740199
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtappoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	2500 min ⁻¹
Alkureiän Ø	4,5 mm
Kierrekoolle M	M5
Maksimaalinen materiaalin lujuus	2,7 mm
Suositteltu käyttöteho	0,8 kW
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat