



## Pyörivä keskiökärki, pidennetty malli 60° / 30°, Morsekartio: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320670 4
GTIN	4019208017075
Tuoteluokka	35R

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko ja kärki ovat karkaistut.
- Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteiden psyn laakereihin.
- Pidennetty kärki, kärkikulma 60° / 30°.

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskioporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.

Rungon Ø D: 68,5 mm

Hyötypituus B: 114,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 14 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Kärjen pituus C: 53 mm

### Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
suurin kärjen Ø 30° A	14 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Rungon Ø D	68,5 mm
Kärjen pituus C	53 mm
Hyötypituus B	114,5 mm
Työkappaleen paino	500 kg
Morsekartio	MK4
Tuotetyyppi	Keskityskärki