

Garant**GARANT Softcut HSI -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ØD / terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214848 52/4
GTIN	4067263117247
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kääntöterät asetetaan 15°:n kulmaan työkalurunkoon.

Käyttö:

Valitse f_z -arvo 0,8 mm.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 3,0** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sarja	Softcut®
Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (T15; 3Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	2,8 mm

Porrastuspituus L kun α_{\max}	27 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,25 mm
Terien lkm Z	4
Terän $\varnothing D_c$	52 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	80,5 mm
$\varnothing D_3$	29,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	102,3 mm
Varren muoto	reiällä
Asetuskulma κ	15 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	tasojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP