



## Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320660 2
GTIN	4019208014388
Tuoteluokka	35R

### Kuvaus

#### Malli:

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Kärkikulma 60°.**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Rungon Ø D: 43 mm

Hyötypituus B: 65 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 20 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Työkappaleen paino: 200 kg

### Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	200 kg
suurin kärjen Ø 60° A	20 mm

Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Hyötypituus B	65 mm
Morsekartio	MK2
Rungon Ø D	43 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki