




## HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 5/0,8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Tuoteluokka	26C

### Kuvaus

**Malli:**

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

**Käyttö:**

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

**Sopii:**

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Kulman säde R	0,8 mm
INSL	19 mm
Syöttö f sorvaus	0,23 - 0,35 mm/kierr,
Pistoleveystoleranssi w	0,05 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1 - 3 mm
Pistoleveys w	5 mm

Syöttö f pisto	0,11 - 0,21 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuava aine	KM
Kääntöteräprofiili	Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	S
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
Laji	IC830
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen