



HELIGRIP-leikkuuterät, IC830, Pistoleveys w / kulmasäde R: 4/0,4mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273411 4/0,4 |
| GTIN | 7291075488401 |
| Tuoteluokka | 26C |

Kuvaus

Malli:

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766 – 273768.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 4 mm |
| Lastuamissyvyys a _p | 0,5 - 2,4 mm |
| Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm |
| Syöttö f sorvaus | 0,18 - 0,24 mm/kierr, |
| INSL | 19 mm |
| Kulman säde R | 0,4 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Syöttö f pisto | 0,09 - 0,15 mm/kierr, |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Lastuava aine | KM |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Pääkäyttöalue | UNI |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| lastunmurtaja | S |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 140 m/min |
| Laji | IC830 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |