

**Garant****jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543220 AS1225
GTIN	4067263117278
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia. Innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Erittäin tukeva varsi 8 mm.

**Käyttö:**

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunojen muovaukseen, puhdistukseen,

Hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus: Vähennä kierroslukua, jotta vältät jyrsintapin sinistymistä ja likaantumista.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus	25 mm
Kokonaispituus	65 mm

Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Pään Ø	12 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyppi	jyrsintappi