

**Garant****jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: C1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543220 C1020
GTIN	4067263117285
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.

- **Hyvä materiaalinpoisto.**
- **Hiljainen käynti.**
- **Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia. Innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Erittäin tukeva varsi 8 mm.

**Käyttö:**

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunojen muovaukseen, puhdistukseen,

Hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Huomautus:**

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus: Vähennä kierroslukua, jotta vältät jyrsintapin sinistymistä ja likaantumista.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	10 mm
Muodon kuvaus	Pitkänpyöreä

Pään pituus	20 mm
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus	60 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	jyrsintappi