



Kitkapora vakio (kauluksella), Kierrekoolle M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	082730 M8
GTIN	2050001740212
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtappoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Tekninen kuvaus

Suositteltu käyttöteho	1,3 kW
------------------------	--------

Maksimaalinen materiaalin lujuus	3,3 mm
Alkureiän Ø	7,3 mm
Suosittelu kierrosluku	2200 min ⁻¹
Kierrekoolle M	M8
Varren Ø	8 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat