

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–101,1 mm, Liitäntä: HW63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskaratyökalu ER voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.

Käyttö:

Sorvintierille, joissa varren Ø 16 mm, ja kääntöteränpitimille.

Voidaan suurentaa adapterilla ja WSP-pitimellä Ø 152,1 mm saakka.

Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm Ø:sta.

Poraustuurnat sopivalla ISO-kääntöterällä, **tyyppi CC..0602.**

Kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi **CC..09T3.**

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: Nro 237513 HW63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): nro 237630 poraustuurna Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nro 237634 poraustuurna Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nro 237640 poraustuurna Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nro 237642 poraustuurna Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm);

1 kääntöteränpidin: nro 237645 koolle Ø 87,75 – 101,1 mm (sovittimella nro 237534 enint. Ø 114,1 mm).

1 kääntöterä kutakin: nro 260052 koko CU7010 (tai käytettävä CC..0602);

nro 260058 koko CU7010 (tai käytettävä CC..09T3).

Varaosa:

Numeroihin 237630 – 237642: Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Numeroihin 237645; 237531; 237532: Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Mieluiten kääntöterien nro 237695 – 237698 kanssa.

Huomautus:

Kääntöterän pidike 237531, Ø-alueen laajennus 105,75 - 119,1 mm (enintään 132,1 adapterin 237534 kanssa).

Kääntöterän pidike 237532, Ø-alueen laajennus 125,75 - 139,1 mm (enintään 152,1 adapterin 237534 kanssa).

Tekninen kuvaus

Liitäntä	HW63
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

SisäSORVAUSPIDIN	237630
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237642
CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Laji CU7010	260058 CU7010
Kääntöteränpitimet	237645
KaranpääØ 9,75–152,1 mm Liitäntä HW63	237513 HW63
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237640
SisäSORVAUSPIDIN	237634
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–101,1 mm	237539