



## Kiinteä puolikärki kovametallikärjellä, Morsekartio: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	323800 2
GTIN	4045197296726
Tuoteluokka	32L

### Kuvaus

#### Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.

**Puolikeskiökärjet** syvään upotetulla **kovametallikärjellä**. Näin sorvausterällä päästään erityisen hyvin työstämään työkappaleen tasopuolta.

Kovametallikärkisiin keskiökärkiin on merkitty ura, joka osoittaa kärjen suurimman teroitusvaran.

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Standardi:

##### DIN 806

Ulko-Ø D: 18 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Kovametalliosan Ø H: 7 mm

Tason pituus L<sub>1</sub>: 30 mm

Tason ja kärjen etäisyys b: 2 mm

### Tekninen kuvaus

Kovametalliosan Ø H	7 mm
Ulko-Ø D	18 mm
Tason pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Tason ja kärjen etäisyys b	2 mm

Morsekartio	2
Kokonaispituus L	100 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki