

**DCMT 070202, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260470 SP4019 |
| GTIN         |               |
| Tuoteluokka  | 28D           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,2 mm               |
| Syöttö f                        | 0,1 - 0,45 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue                   | UNI                  |
| lastunmurtaja                   | 73                   |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 30 - 440 m/min       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 4,5 mm         |
| Laji                            | SP4019               |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine                   | KM                   |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCMT 070202          |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                    |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä