



## Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M14



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135855 M14
GTIN	4045197822017
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:**

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	12 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	42 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly

soveltuu