



Digitaalinen työntömitta TWIN-CAL IP67, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412786 200
GTIN	7630041106312
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000 tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin kuluttua ja automaattinen sammutus 2 tunnin kuluttua. ABS-mittaustila, integroitu TLC-liitäntä tiedonsiirtoon. Suojattu joka puolelta nesteitä vastaan. Kuoressa suojana teräslevy, "Soft Touch"-pinta Sormipyörä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaitte nro 498921 koko BT.

Tekninen kuvaus

Stand-by-kytkentä	kyllä
Standardi	ISO 13385
Käyttöaika	12000 h
LCD-näytön merkkikorkeus	11 mm
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

Kalibrointi	A1
Automaattinen sammutus	kyllä
Sormipyörä	kyllä
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Leukapituus	50 mm
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 200 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kansainvälinen rakennekoko	CR2032
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Datakaapeli TLC, 2 m Tyypin D	498918 D
Datakaapeli TLC, 2 m Tyypin USB	498918 USB