

HOLEX

Konepajatyöntömitta parallaksiton lukema ja hienosäätö, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415170 300
GTIN	4045197319012
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Litettä nonius **parallaksiton lukema, sisämitan** suora lukema lisäasteikon ansiosta (hienosäätö).

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	90 mm
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm
Hienosäätö	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Muovikotelo Tyyppi MS300	412470 MS300
--------------------------	--------------