

HOLEX

Konepajatyöntömitta parallaksiton lukema ja hienosäätö, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415170 500
GTIN	4045197319029
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Litettä nonius **parallaksiton lukema, sisämitan** suora lukema lisäasteikon ansiosta (hienosäätö).

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Kiinnitys	Lukitusruuvi yläpuolella
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,1 mm
Hienosäätö	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500