



Tarkkuus-sisämittaustaite terästä, ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 50-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustaite, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauskiekkojen lkm	3
----------------------	---

Mittausalue	50 - 100 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittaussyvyys	180 mm
Mittauspäiden lkm	11
Keskiöintilautasen leveys	45 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 160 mm	023210 160
---	------------

Tarvikkeet

AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 55 mm	435096 55
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 90 mm	435096 90
Mittalevy mittausalueelle 50 – 100 Paksuus 0,5 mm	435109 0,5
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 75 mm	435086 75
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 60 mm	435096 60

Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 65 mm	435096 65
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 85 mm	435096 85
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 85 mm	435086 85
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 65 mm	435086 65
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 55 mm	435086 55
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 70 mm	435086 70
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 95 mm	435086 95
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 50 mm	435086 50
Mittalevy mittausalueelle 50 – 100 Paksuus 1 mm	435109 1
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 90 mm	435086 90
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 100 mm	435086 100
Teräsanturi Tyypä 16	434900 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 70 mm	435096 70
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 95 mm	435096 95

Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 100 mm	435096 100
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 60 mm	435086 60
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 35-90	439914 35-90
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 80 mm	435096 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 75 mm	435096 75
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmKM Mittaus-Ø 50 mm	435096 50
Mittauspultti mittausalueelle 50 – 100 mmteräs Mittaus-Ø 80 mm	435086 80
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5