



Tarkkuus-sisämittaustaite terästä, ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 100-160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435040 100-160
GTIN	2050001047960
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustaite, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	7
-------------------	---

Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittaussyvyys	230 mm
Mittausalue	100 - 160 mm
Mittauskiekkojen lkm	4
Keskiöintilautasen leveys	75 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 160 mm	023210 160
---	------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 150 mm	484030 150
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1000 mm	435142 1000
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μm	434674 250/10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 100 mm	484030 100
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500