



Tarkkuus-sisämittaustilaite ilman tarkkuusosoitinta Vario SV HM, Mittausalue: 6-18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Kaksipistevertailumittaustilaite, kehitetty **Schwenk-mallista**. **Schwenk Vario SV** on muunneltava laite, jota voi käyttää laajalla mittausalueella vaihdettavien mittauspäiden ansiosta.

Kovametalliset mittauskärjet.

Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittaustilaite **ilman** näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	17
Sisältö – mittauspääkoot	2
Mittausalue	6 - 18 mm
Mittauskiekkojen lkm	2

Mittaussyvyys	100 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023220 60
KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023210 60

Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14

Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10