



Mittaustuurna, vakio OD, Hylsyn Ø D: 80-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435154 80-100
GTIN	2050001677112
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

OD-reikämittaustuurnat ovat mekaanisia, korkeimmat vaatimukset täyttäviä kaksipisteväntilalaitteita. Karkaistut mittausholkit. 2,5 – 100 mm: Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Keskiöinti mittausholkkien avulla ehkäisee kallistumisvirheet ja takaa siten suurimman tarkkuuden käyttäjästä riippumatta. Kääntöpistettä ei tarvitse etsiä. Mittakelloja ja tarkkuusmittakelloja (varren Ø 8 h6) voidaan käyttää näyttöinä.

- **Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.**
- **Kestävä ja luotettava.**
- **Lyhin mittausaika ja paras mittausvarmuus.**
- **Liitoskierretuurna / pidin M10×1.**

Käyttö:

Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Laadunvarmistukseen sarjavalmistuksessa manuaalisen ja automaattisen mittauksen yhteydessä.

Toimituksen sisältö:

Mittausholkki, 2 säteittäisesti liikkuvaa, 180° käännettyä KM-mittauspäätä.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittaustuurnan pidin nro 435160, säätörenkaat nro 484030. Mittaussyvyvyyden jatkokappaleet, kulmakappaleet ja syvyysrajoittimet tilauksesta.

Huomautus:

Ilmoita tilauksessa **lisäksi** tarkat poraustoleranssit, esim.:

Nro 435154 koko 6–12 **10H7**,

Nro 435154 koko 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nro 435154 koko 6–12 **9,990 / 10,15**.

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

- **Mittaustuurnat suurille rei'ille (maks. Ø 500), pistot ja urat sekä 3-pistemallit tilauksesta.**
- **Toleranssialue 10 µm tai tarkkuussovitteelliset tulkit, joiden laatuluokka on 5 tai korkeampi, tilauksesta.**
- **Mittausalue > 0,2 mm tilauksesta.**
- **Saatavana myös mittakärkiä suuremmalla säteellä sekä rubiini-, keramiikka- ja DLC-pinnoitettuina.**

Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	1 µm
Mittausvoima	2 N
Holkkimitta H	33 mm
Otsamitta h	4 mm
Toleranssialue	X
Toleranssialue	V
Toleranssialue	T
Toleranssialue	U
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	N
Toleranssialue	M
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	K
Toleranssialue	J
Toleranssialue	H
Toleranssialue	A
Toleranssialue	G

Toleranssialue	FG
Toleranssialue	F
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	C
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	F
Laatu	11 mm
Laatu	13 mm
Laatu	12 mm
Laatu	9 mm
Laatu	8 mm
Laatu	6 mm
Laatu	7 mm
Laatu	10 mm
Nimellismitta	80 - 100 mm
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	Mittauspään reikämittaustuurna

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C)
enimmäismittausalue 160 mm

023210 160

Tarvikkeet

Mittaustuurnan pidinOD Pitimen pituus 105 mm	435160 105
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
Mittaustuurnan pidinOD Pitimen pituus 50 mm	435160 50
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Mittaustuurnan pidinOD Pitimen pituus 235 mm	435160 235
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95