



Sisämitan tarkkuusmittauslaite pohjareikiä varten SS, Mittausalue: 20-50mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 435120 20-50 |
| GTIN | 2050001037817 |
| Tuoteluokka | 46D |

Kuvaus

Malli:

Kaksipisteväritilumittauslaite, kehitetty **Schwenk-mallista. Schwenk-pohjareikä SS.** Pohjareikäporauksien ja keskitysolkkeiden mittaukseen. Työntömitta ja liikkuva mittauskärki kovametalliset.

Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite **ilman** näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Työntömittojen lkm | 3 |
| Etäisyys reiän pohjasta h | 1,5 mm |
| Mittausalue | 20 - 50 mm |
| Mittausvyvyys | 77 mm |
| Työntömittojen mittausalue | 20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Keskiöintilautasen leveys | 18 mm |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | C4 |
| Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm | 023210 60 |
| DAkS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm | 023220 60 |

Tarvikkeet

| | |
|---|---------------|
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 36 mm | 484030 36 |
| Teräsanturi Tyyppi 16 | 434900 16 |
| Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 50/1 μ m | 434674 50/1 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 46 mm | 484030 46 |
| Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001 | 434670 2001 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 44 mm | 484030 44 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 35 mm | 484030 35 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 40 mm | 484030 40 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 22 mm | 484030 22 |
| Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 25/0,5 μ m | 434674 25/0,5 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 32 mm | 484030 32 |
| Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 130/5 μ m | 434674 130/5 |
| Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm | 434322 12,5 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 30 mm | 484030 30 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm | 434920 10 |
| Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μ m | 434674 250/10 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 20 mm | 484030 20 |

| | |
|---|-----------|
| Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm | 434807 10 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm | 484030 25 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm | 484030 34 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm | 484030 26 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm | 484030 45 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm | 484030 42 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm | 484030 50 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm | 484030 28 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm | 484030 24 |
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm | 484030 38 |