



Mittaustuurna pohjarei'ille OD, Hylsyn Ø D: 40-60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435158 40-60
GTIN	2050001677143
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

OD-reikämittaustuurnat ovat mekaanisia, korkeimmat vaatimukset täyttäviä kaksipisteväntilalaitteita. Karkaistut mittausholkit. 2,5 – 100 mm: Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Keskiointi mittausholkkien avulla ehkäisee kallistumisvirheet ja takaa siten suurimman tarkkuuden käyttäjästä riippumatta. Kääntöpistettä ei tarvitse etsiä. Mittakelloja ja tarkkuusmittakelloja (varren Ø 8 h6) voidaan käyttää näyttöinä.

- **Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.**
- **Kestävä ja luotettava.**
- **Lyhin mittausaika ja paras mittausvarmuus.**
- **Liitoskierretuurna / pidin M10×1.**

Käyttö:

Reiät, joiden koko 3 - 100 mm. Laadunvarmistukseen sarjavalmistuksessa manuaalisen ja automaattisen mittauksen yhteydessä.

Toimituksen sisältö:

Mittausholkki, 2 säteittäisesti liikkuvaa, 180° käännettyä KM-mittauspäätä.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittaustuurnan pidin nro 435160, säätörenkaat nro 484030. Mittaussyvyiden jatkokappaleet, kulmakappaleet ja syvyysrajoittimet tilauksesta.

Huomautus:

Ilmoita tilauksessa **lisäksi** tarkat poraustoleranssit, esim.:

Nro 435154 koko 6–12 **10H7**,

Nro 435154 koko 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nro 435154 koko 6–12 **9,990 / 10,15**.

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

- **Mittaustuurnat suurille rei'ille (maks. Ø 500), pistot ja urat sekä 3-pistemallit tilauksesta.**
- **Toleranssialue 10 µm tai tarkkuussovitteelliset tulkit, joiden laatuluokka on 5 tai korkeampi, tilauksesta.**
- **Mittausalue > 0,2 mm tilauksesta.**
- **Saatavana myös mittakärkiä suuremmalla säteellä sekä rubiini-, keramiikka- ja DLC-pinnoitettuina.**

Tekninen kuvaus

Holkkimitta H	28 mm
Toistotarkkuus	1,5 µm
Otsamitta h	1,2 mm
Mittausvoima	2 N
Laatu	11 mm
Laatu	12 mm
Laatu	10 mm
Laatu	9 mm
Laatu	13 mm
Laatu	8 mm
Laatu	7 mm
Laatu	6 mm
Toleranssialue	V
Toleranssialue	U
Toleranssialue	T
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	R
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	M
Toleranssialue	K

Toleranssialue	JS
Toleranssialue	H
Toleranssialue	J
Toleranssialue	G
Toleranssialue	A
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	F
Toleranssialue	E
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	D
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	C
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	X
Toleranssialue	F
Nimellismitta	40 - 60 mm
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	Mittauspään reikämittaustuurna

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C)
enimmäismittausalue 60 mm

023210 60

DAkkS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C)
enimmäismittausalue 60 mm

023220 60

Tarvikkeet

Mittaastuurnan pidinOD Pitimen pituus 105 mm	435160 105
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
Mittaastuurnan pidinOD Pitimen pituus 50 mm	435160 50
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Mittaastuurnan pidinOD Pitimen pituus 235 mm	435160 235
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44