



Tarkkuus-sisämittaussarja KM, ilman mittakelloa SU SU, Mittausalue: 18-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435070 18-100
GTIN	2050001048028
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaussarja, kiinteät mittauskärjet **kovametallia**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaussarja täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittausvyöyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauspäiden lkm	27
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä	3
Mittaussyvyys	110 - 180 mm
Mittausalue	18 - 100 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittauskiekkojen lkm	7
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28

Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001