

Mitutoyo**Vipumittakello, pieni malli, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø:
0,25/33mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	436265 0,25/33
GTIN	4946368383576
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

Runko ilman kiinnitysprismoja. Vaihtovipu mittaus suunnan vaihtamista varten. Kiinnitysvarsi kiinnitetty ruuvein.

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

Mitutoyo – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436511, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärjet, joissa on kovametalli- tai rubiinikuula, voi tilata helposti osoitteesta www.hoffmann-group.com.

Huomautus:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkema 13 µm, hystereesi 3 µm.

Tekninen kuvaus

Poikkeama f_e	10 µm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	13 µm
Lukema	0,01 mm
Hystereesi f_u	3 µm
Kotelon Ø	33 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,25 mm
Mittausvoima	0,3 N
Kallistusalue	2×110 astetta
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Anturivarren pituus	33,9 mm
Mittauskuulan Ø	2 mm
Sarja	513
Standardi	DIN 2270
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/436265-0,25/33>